


Gf-NVt System Medium

- Kassettenrastplätze
84xSC oder 42xSE
- Kassetten bestückt
72xSC
- IN: 8x Mikrorohr
- OUT: 48x Ø7 mm und Ø10 mm
- Möglichkeit der Loopführung und Ablage
von ungeschnittenen Bündel
- Mikrorohrfixierung mit DUO Lasche
(Ø7 mm und Ø10 mm)
- ZVK Spleißkassettenystem
- Einfache Bestückung und Austausch der
Kassetten
- Inklusive Sockel



Glasfasernetzverteiler für passive optische Netze entsprechend
den Vorgaben des geförderten Breitbandausbaus.

*Fiber Connection Cabinet according to the federal funding program
of the Federal Broadband Office in Germany.*



d.center® Gf-NVt Medium
48 Röhrchen / 7-10 inkl. Sockel

Bestellcode: **GFNVTM48**



Gehäuse / Cabinet

Rückwand mit flexibler Montageplatte
Rear panel with flexible Mounting panel

Haube mit Schwenkhebelverschluss
Cover with turning handle lock

Sockel mit Höhenverstellung und Bodenplatte
Pedestal with height adjustment and base plate



Zubehör Accessory

Spleißkassettensysteme



Bezeichnung

HD-FMS Spleißkassette
 SC 12x Crimp

Bestellcode

SKSK12K



HD-FMS Spleißkassette
 SC 6x Schmelz

SKSK6S



HD-FMS Splitterkassette SE /
 2x Splitter, 2x Crimp, 2x Schmelz


SKSKSP





HD-FMS
 Spleißkassettendeckel

SKSD

PLC Splitter



Bezeichnung	Bestellcode
PLC Splitter 250µm 1:2, IN / OUT: 3,10m	PLC25012
PLC Splitter 250µm 2:2, IN / OUT: 3,10m	PLC25022
PLC Splitter 250µm 1:4, IN / OUT: 3,10m	PLC25014
PLC Splitter 250µm 2:4, IN / OUT: 3,10m	PLC25024
PLC Splitter 250µm 1:8, IN / OUT: 3,10m	PLC25018
PLC Splitter 250µm 2:8, IN / OUT: 3,10m	PLC25028
PLC Splitter 250µm 1:16, IN / OUT: 3,10m	PLC250116
PLC Splitter 250µm 2:16, IN / OUT: 3,10m	PLC250216
PLC Splitter 250µm 1:32, IN / OUT: 3,10m	PLC250132
PLC Splitter 250µm 1:32, IN / OUT: 3,10m	PLC250232



Geprüft in Anlehnung an / *In accordance with*

RC2 DIN EN 1627
 IP 54 (DIN EN 60529, VDE 0470)

Polycarbonat ist zu 100% recycelbar und das Produkt kann im Bedarfsfall sortenrein dem Materialkreislauf zugeführt werden.
Polycarbonate is 100% recyclable and the product can be added to the material cycle by type if necessary.